

Garant GRIDLINE

Kranbarer Werkzeugschrank für Schubladen, 36×24G, Typ / Anzahl Schubladen: 5/0



Bestelldaten

Bestellnummer	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Kranbares Werkzeugschrankgehäuse in 40×28G, passend für Schubladen 36×24G. Mit 4 drehbaren Ösen zur Aufnahme an Lasthaken. Mit zwei Verschlussstangen zum sicheren Transport, verschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten, Vorhängeschloss mit Bügeldurchmesser bis max. 6 mm geeignet). Mit 4 U-Profil-Füßen für den Transport mit einem Hubwagen, von vorne und der Seite unterfahrbar. Äußerst robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Stahlblech. Passende Schubladen finden Sie unter Nr. 931356.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Abdeckplatte anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet, sollte witterungsbedingten Einflüssen nicht ausgesetzt werden.

Technische Beschreibung

Breite	1020 mm
Tiefe	793 mm

Höhe	1250 mm
Tiefe in G	28
Breite in G	40
Nutzhöhe	900 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------