



Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlauf Sperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 72250660



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
- Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
- Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Vibration nach EN	5,1 m/s ²
Netzfrequenz	50 Hz
Gewicht	2,2 kg
maximale Trenntiefe	35 mm

Datenblatt

Kabellänge	4 m
Herstellerbezeichnung	CG15-125BL
Wiederanlaufsperr	ja
Leistungsaufnahme	1500 W
Besonderheit	Brushless-Motor
Netzspannung	230 V
Sanftanlauf	ja
maximale Drehzahl	3800 - 9000 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Totmannschaltung	nein
Produktart	Winkelschleifer