



Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlauf Sperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 7222906023



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
- Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
- Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Technische Beschreibung

Kabellänge	4 m
maximale Trenntiefe	35 mm
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Totmannschaltung	nein
maximale Drehzahl	11500 min ⁻¹

Datenblatt

Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	2,4 kg
Netzfrequenz	50 Hz
Herstellerbezeichnung	CG17-125
Besonderheit	kurze Bauform
Sanftanlauf	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufsperr	ja
Netzspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1700 W
Produktart	Winkelschleifer