



Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlauf Sperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 7222916023



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
- Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
- Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Technische Beschreibung

Totmannschaltung	nein
Kabellänge	4 m
Leistungsaufnahme	1700 W
Besonderheit	Drehzahl-Elektronik
Herstellerbezeichnung	CG17-125INOX

Datenblatt

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Sanftanlauf	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	2,4 kg
Netzspannung	230 V
Wiederanlaufsperr	ja
Netzfrequenz	50 Hz
maximale Drehzahl	2200 - 7500 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
maximale Trenntiefe	35 mm
Produktart	Winkelschleifer