

AEG

Elektro-Winkelschleifer M14 Schleifspindelgewinde, für 230 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, mit Sanftanlauf, kompakt, Typ: 4935431730



Bestelldaten

Bestellnummer	077155 4935431730
GTIN	4002395194902
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

2200 W 230 mm Winkelschleifer mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	2200 W
Netzfrequenz	50 Hz
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Herstellerbezeichnung	WS 22-230
maximale Vibration nach EN	8,7 m/s ²

Netzspannung	230 V
Sanftanlauf	ja
maximale Trenntiefe	68 mm
Besonderheit	Sanftanlauf
Besonderheit	Wiederanlaufschutz
Besonderheit	Totmannschalter
Totmannschaltung	ja
Gewicht	5,2 kg
Wiederanlaufsperr	ja
Produktart	Winkelschleifer