



Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 7222896023



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
- Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
- Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufsperr	ja
Totmannschaltung	nein
Leistungsaufnahme	1400 W

Herstellerbezeichnung	CG14-125V
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Energieversorgung	Netzbetrieben
Besonderheit	Drehzahl-Elektronik
Kabellänge	4 m
maximale Drehzahl	2800 - 11500 min ⁻¹
maximale Trenntiefe	35 mm
Gewicht	2,3 kg
Produktart	Winkelschleifer