



Schneidkluppe „EVA Set R“ komplett mit Stahlblechkasten, Typ: 3/8-1.1/4



Bestelldaten

Bestellnummer	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Artikelklasse	84B

Beschreibung

Ausführung:

Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindegewindeschneiden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstutzen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.

Verwendung:

Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. **Der kleine Kopf-Ø ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.**

Passend für:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 **konisch 1:16**.

Inhalt:

dazugehörige Schneidköpfe je 1 St.
(für Whitworth-Rohrgewinde): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll
Ratschenarm: 1 St.

Hinweis:

Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:

- **Ratschenarm.**
- **komplette Schneidköpfe mit Backen, sowie Ersatzbacken.**

Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.

Technische Beschreibung

Whithworth Rohrgewindeschneidkopf	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll
Anzahl Ratschenarme	1
Norm	DIN EN 10226
Verpackung	Stahlblechkoffer
Produktart	Schneidkluppe

Zubehör

Ratschenarm „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1.1/4	820650 R1.1/4
Tragkasten aus Stahlblech für Gewindeschneidkluppe „Central“ Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R3/4	820650 R3/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R3/8	820650 R3/8
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1/2	820650 R1/2
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1	820650 R1