

**Garant****Klemmdrehhalter SSSCR 45°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Plattengröße	9 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	18 mm
ISO-Code Halter	SSSCR/L 1212F09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500