



Kapselgehörschutz, pegelabhängig Peltor™WS™LiteCom PRO III, Typ: PRO3



Bestelldaten

Bestellnummer	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Artikelklasse	04A

Beschreibung

Ausführung:

Pegelabhängiger Hochleistungsgehörschutz mit integriertem, vorprogrammiertem Analog- und Digital- Funksprechsystem. 16 Kanäle (Analog-PMR), 16 Kanäle (Digital-PMR). Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass ohne Unterbrechung der Arbeit, Telefonate angenommen, geführt und beendet werden können.

Das **lärmunterdrückende und wasserdichte Sprachmikrofon** bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen. Das Headset verfügt über eine **wiederaufladbare** Lithium-Ionen-Batterie. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Verwendung:

Für die Kommunikation in lärmbelasteten, anspruchsvollen Umgebungen.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY83

Technische Beschreibung

Betriebsdauer	11 h
Gewicht	490 g
Energieversorgung	Akkubetrieben
SNR Wert (Dämmwert)	33 dB(A)
Norm	EN 352-4
Norm	EN 352-6
Produktart	Kapselgehörschutz