

Garant**Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204, für Wendeplatten-Vollbohrer,
HB6535, Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	234032 ST900
GTIN	4045197697646
Artikelklasse	21E

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Vorschub f: 0,05 - 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Typ	ST900
Serie	Power Drill
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204
Sorte	HB6535
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,1 mm/U

Produktart

Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		