

Garant GREENPLUS

Textil-Werkzeug-Rucksack, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	692210 1
GTIN	4067263125624
Artikelklasse	61G

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen **GARANT GreenPlus Textiltaschen** kombinieren das Beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des **bluesign®** Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polstersystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.

Textil-Werkzeug-Rucksack mit 2 Hauptfächern:

- **Ein Hauptfach mit 2 Innentaschen, einer robusten Werkzeugtafel mit 32 Einsteckfächern und abschließbarem Reißverschluss.**
- **Ein Hauptfach mit 2 separaten, gepolsterten Fächern für Laptops bis zu 15 Zoll und Tablets und abschließbarem Reißverschluss.**

Fronttasche am Rucksack mit Handy- und Visitenkartentasche, Stiftschlaufen, Schlüsselhalter und 2 Staufächer. Kleine Vordertasche mit orangem Reißverschluss. Mit seitlichem Kompressionsriemen zur Volumenreduzierung um das Gewicht möglichst nah am Körper zu tragen und um zusätzliche Ausrüstung außen zu befestigen. Anatomisch geformter Schulterträger und gepolsterter Tragegriff. Mit ergonomischem Körperkontakt- Rückensystem und Brustgurt für perfekte Lastübertragung und optimal ausbalanciertem, sicheren Sitz.

Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante und 4 Standfüßen. Mit elastischen Außentaschen und einem Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.

Werkstoff:

Eine Kombination aus 420 Denier Nylongarn und 200 Denier Polyesterarn, für eine überzeugend reißfeste und leichte Performance.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,3 kg
Außenmaß Höhe	470 mm
Außenmaß Breite	220 mm
Außenmaß Länge	350 mm
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Produktart	Werkzeug-Transportsystem