

**Garant****Universal Rohrabschneider, für Ø bis: 54mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	818130 54
GTIN	4067263125129
Artikelklasse	81C

**Beschreibung****Ausführung:**

Extrem robuste Bauweise für höchste Beanspruchungen. Sauberer und zuverlässiger Schnitt durch 4 in Reihe angeordnete Führungsrollen.

Grundkörper aus Alu-Druckguss. Spindelschnellverstellung durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Mit Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.

**Vorteil:**

Lange Standzeiten durch **TiN-beschichtetes** Schneidrad. Kraft- und zeitsparendes Arbeiten durch:

- **Ergonomischer Handgriff**
- **Leichtbauweise**
- **Nadelgelagerte Führungsrollen und Schneidrad**
- **Herausnehmbarer Handentgrater mit TiN-beschichteter S20-Klinge.**

**Verwendung:**

Multifunktionaler Einsatz zum Trennen von VA-, Alu-, Messing- und Kupferrohren.

**Ersatzteil:**

Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.

**Technische Beschreibung**

für Rohr-Außen-Ø	6 - 54 mm
Gewicht	720 g
Schneidrädchen-Ø	19 mm
Schneidrädchen Bohrung	4,85 mm

## Datenblatt

Länge	220 - 280 mm
Schneidrädchen Breite	6,2 mm
Höhe	40 mm
Breite	85 mm
Anzahl Führungsrollen	4
Anzahl Schneidrädchen	1
geeignet für Rohrmaterial	VA
geeignet für Rohrmaterial	Aluminium
geeignet für Rohrmaterial	Messing
geeignet für Rohrmaterial	Kupfer
mit Ratschefunktion	nein
Produktart	Rohrabschneider

## Zubehör

Ersatz-Schneidrädchen	818110
Rädchenbolzen	819630
Führungsrollen-Sortiment mit Nadellager16-teilig	818035