

## Zurrgurt 2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, Länge: 6m



### Bestelldaten

Bestellnummer	086220 6
GTIN	4049924500063
Artikelklasse	08Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Extra starke und dehnungsarme Polyesterbänder mit dauerhafter PU-Beschichtung (EN 12195-2). Robuste, korrosionsbeständige Ratschen und Spitzhaken mit einfacher Bedienung.

#### Verwendung:

Zum **Niederzurren, Befestigen** und **Zusammenspannen** von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

#### Hinweis:

Zurrurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

### Technische Beschreibung

Norm	EN12195-2
maximale Zurrkraft LC	1000 daN
Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN)	150 daN
Gurtbreite	35 mm
Länge	6 m
Produktart	Zurrgurt