

**Garant****Klemmdrehhalter SSSCR 45°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
ISO-Code Halter	SSSCR/L 1616H09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 12
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500