

Garant**Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC., neutral, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	6 mm
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	6 mm
Plattengröße	9 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Schaftgröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Gesamtlänge L neutrale Halter	80 mm
ISO-Code Halter	SSDCN 1212F09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 12
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500