



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 15
GTIN	4047109090668
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

für Zoll-Ø: 19/32 Zoll

Auskraglänge L_A : 54 mm

Schaft-Ø D_s : 20 mm

Schaftlänge L_s : 50 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 050204 13-..

Wendeplattenschrauben-Set: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	20 mm
Nutzlänge L_1	30 mm

Anzahl Schneiden Z	1
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 050204 13-..
Schaftlänge L _s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	15
für Zoll-Ø	19/32 Zoll
Gesamtlänge L	104 mm
Auskraglänge L _A	54 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP