

**Akku-Stichsäge, Typ: 71360561****Bestelldaten**

Bestellnummer	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Artikelklasse	03F

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste und universell einsetzbare Stichsagen mit Metallgetriebegehäusen und Überlastungsschutz. Akku-Stichsäge, für Metall und Holz. Optimale Kontrolle durch schmalen Stabgriff für präzise Schnitte. Drehzahl und Pendelhub sind einstellbar.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – 073840.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,1 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Sägestärke Stahl	12 mm
Gehrungsverstellung	ja
werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja
Besonderheit	geringer Griffumfang
Pendelhub	4-fach

Bauform	Stabform
maximale Sägestärke Holz	150 mm
Herstellerbezeichnung	F-IRON Jig 26 AS
maximale Vibration nach EN	8,1 m/s ²
Hubzahl	700 - 3000 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Säge