



Akku-Kreissäge, Typ: 71360461



Bestelldaten

Bestellnummer	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Akku-Metallhandkreissäge für schnelle präzise Kaltschnitte in Blech, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe.

- **Manuelle Drehzahleinstellung.**
- **Großer Späneauffangbehälter.**
- **Totmannschalter, Wiederanlaufschutz und Temperaturabschaltung.**

Lieferumfang:

Inklusive Handkreissägeblatt, Späneauffangbehälter und L-BOXX. Ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839.

Passende Starter Sets finden Sie unter Nr. 073863 - 073867.

Technische Beschreibung

Gewicht	3,05 kg
maximale Schnitttiefe 90°	57 mm
Sägeblatt-Ø	150 mm
maximale Drehzahl	2800 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Ausführung	Metallkreissäge
Herstellerbezeichnung	F-IRONCut57AS
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm
Produktart	Säge