

Garant UNILINE

ESD-CLEANING Wall fahrbar, Typ: M**Bestelldaten**

Bestellnummer	972890 M
GTIN	4067263126126
Artikelklasse	9GD

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände \square 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte ermöglicht einfaches Aufstellen und Verschieben. **Elektrisch leitfähige Räder** mit 4 Lenkrollen-Ø 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lieferumfang:

ESD UNI Wall fahrbar; ESD easyBin-Wertstoffsammler Nr. 972910 Gr. 25; ESD Sichtlagerkasten Nr. 972321 Gr. AB1 mit Easyfix Kastenhalter; Easyfix Werkzeughalter 90°, 100 mm lang; Easyfix Werkzeughalter doppelt 45°, 100 mm lang; Easyfix Flaschen-/Dosenhalter mit Innen-Ø 90 mm.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.**

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm

Tiefe	750 mm
Höhe	2067 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Gewicht	69 kg
Nutzbreite	600 mm
Breite	600 mm
Tragfähigkeit	75 kg
Serie	Cleaning Wall
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Reinigungsstation

Zubehör

ESD-Sichtlagerkasten Typ AB1	972321 AB1
ESD easyBin-Wertstoffsammler Volumen 25 l	972910 25