

Garant GRIDLINE

ESD-Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 26×24G, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972450 900
GTIN	4067263126225
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 30×28G, **ESD-leitfähig** nach DIN EN 61340-5-1, passend für Schubladen 26×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Passende Schubladen finden Sie unter Nr. 972453.

Inklusive ESD-Erdungskabel.**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.**
- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.**

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	41 kg
ESD-Ausstattung	ja

nicht ESD-leitfähige Komponenten	Alle Kunststoffteile
Tiefe	700 mm
Höhe	900 mm
Tiefe in G	28
Erdung	Erdungsanschluss am Gehäuse
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Breite in G	30
ESD-Erdungskabel inklusive	ja
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------