

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade 50 kg, 26×24G, Schubladen-Fronthöhe: 100mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	972453 100
GTIN	4067263126300
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 50 kg.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe in G	24
Nutzbreite	650 mm
Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutztiefe	600 mm
Fronthöhe	100 mm
Gewicht	15 kg

Nutzhöhe	75 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade