

Garant GRIDLINE

ESD-Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 36×24G, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972470 900
GTIN	4067263126492
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse ESD-leitfähig in 40×28G, passend für Schubladen 36×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Passende Schubladen unter Nr. 972473.

Inklusive ESD-Erdungskabel.**Lackierung:**

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

ESD-Erdungskabel inklusive	ja
Tiefe	700 mm
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Tür	0
Anzahl Schubladen	0

Gewicht	48 kg
Breite in G	40
Höhe	900 mm
Nutzhöhe	800 mm
Tiefe in G	28
Erdung	Erdungsanschluss am Gehäuse
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
ESD-Ausstattung	ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Breite	1000 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------