

Garant**Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC., neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	8 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	100 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	SSDCN 1616H09
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	9 mm
Unterlegplatte	269005 12
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Datenblatt

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500