



## Hartmetall-Hammerbohrer-Satz, Anzahl-Bohrer: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	789021 10
GTIN	4058546414849
Artikelklasse	76G

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **2-Schneider. Die 3 spezielle Power Breaker Vortriebszähne des MS2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.**

In PACKOUT kompatibler Kunststoffkassette.

#### Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

#### Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789000: je 1 St. Gr. 5; 5 ;6 ;6 Länge 110 mm; Gr. 6; 6; 8; 8; 10; 12 Länge 160 mm

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus

Produktart

Steinbohrer

**Zubehör**Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge  
10X160 mm

789000 10X160

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge  
12X160 mm

789000 12X160

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge  
5X110 mm

789000 5X110

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge  
6X110 mm

789000 6X110

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge  
6X160 mm

789000 6X160

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge  
8X160 mm

789000 8X160