



Hartmetall-Hammerbohrer-Satz „MX4“, Anzahl Bohrer: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	789062 5
GTIN	4058546521660
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. TARGET TIP TECHNOLOGY - Schärfere abgewinkelte Spitze:

Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, aggressiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit.

PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker.

In PACKOUT kompatibler Kunststoffkassette.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **4-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789050: je 1 St.

Gr. 5; 6 Länge 115 mm;

Gr. 6; 8; 10 Länge 165 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	5
Verpackung	Kunststoff-Kassette
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer