



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 21 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 21
GTIN	4047109047204
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Auskraglänge L_A : 66 mm

Schaft-Ø D_s : 25 mm

Schaftlänge L_s : 56 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 060306 18-..

Wendeplattenschrauben-Set: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 060306 18-..
Schaft-Ø D_s	25 mm
Anzahl Schneiden Z	1

Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nutzlänge L ₁	42 mm
Schaftlänge L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	21
Gesamtlänge L	122 mm
Auskraglänge L _A	66 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP