



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 26,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 26,5
GTIN	4047109047280
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Auskraglänge L_A : 78 mm

Schaft-Ø D_s : 32 mm

Schaftlänge L_s : 60 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 07T308 23-..

Wendepplattenschrauben-Set: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	32 mm
Nutzlänge L_1	54 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 07T308 23-..

Anzahl Schneiden Z	1
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	26,5
Gesamtlänge L	138 mm
Auskraglänge L _A	78 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1