



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235500 16
GTIN	
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Mit Kombischaft.

- **Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.**
- **Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.**

#### Verwendung:

- **Stehender und rotierender Einsatz.**
- **Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).**
- **Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.**

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 050204 13-..
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nutzlänge L <sub>1</sub>	32 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm

Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	16
Gesamtlänge L	106 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	56 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1