



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 34mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 34
GTIN	4047109026308
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Auskraglänge L_A : 97 mm

Schaft-Ø D_S : 32 mm

Schaftlänge L_S : 60 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 120508 44-..

Wendepplattenschrauben-Set: 239652 20IP (6,3 Nm)

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L_1	68 mm
Wendepplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)

Schaft-Ø D _s	32 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 120508 44-..
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	34
Gesamtlänge L	157 mm
Auskraglänge L _A	97 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600