



## KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235500 22
GTIN	4047109047211
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

#### Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Auskraglänge  $L_A$ : 68 mm

Schaft-Ø  $D_S$ : 25 mm

Schaftlänge  $L_S$ : 56 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 07T308 23-..

Wendeplattenschrauben-Set: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 07T308 23-..
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	44 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	22
Gesamtlänge L	124 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	68 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1