



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 27
GTIN	4047109047297
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- **Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.**
- **Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.**

Verwendung:

- **Stehender und rotierender Einsatz.**
- **Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).**
- **Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.**

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

für Zoll-Ø: 1 1/16 Zoll

Auskraglänge L_A : 78 mm

Schaft-Ø D_s : 32 mm

Schaftlänge L_s : 60 mm

ISO-Code Wendschneidplatte: SOEX 07T308 23-..

Wendeplattenschrauben-Set: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 07T308 23-..
Anzahl Schneiden Z	1

Nutzlänge L ₁	54 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Schaft-Ø D _s	32 mm
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	27
für Zoll-Ø	1 1/16 Zoll
Gesamtlänge L	138 mm
Auskraglänge L _A	78 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP