



## KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235500 17
GTIN	4047109047129
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

#### Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Auskraglänge  $L_A$ : 58 mm

Schaft-Ø  $D_S$ : 20 mm

Schaftlänge  $L_S$ : 50 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 050204 13-..

Wendeplattenschrauben-Set: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 050204 13-..
Nutzlänge $L_1$	34 mm

Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	17
Gesamtlänge L	108 mm
Auskräglänge L <sub>A</sub>	58 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6