



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 35
GTIN	
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- **Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.**
- **Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.**

Verwendung:

- **Stehender und rotierender Einsatz.**
- **Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).**
- **Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.**

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 120508 44-..
Nutzlänge L ₁	70 mm
Schaftlänge L _s	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	35
für Zoll-Ø	1 3/8 Zoll
Gesamtlänge L	159 mm
Auskraglänge L _A	99 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2xD
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP