


**KOMET® M03Speed Feinverstellkopf, Ø Dmin: 24,8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Artikelklasse	24I

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Dynamische Auswuchtung im Schieber für höchste Drehzahlen.**
- **Modularer Systemaufbau.**
- **Feinverstellung ohne zusätzliche Klemmung.**
- **Mit ABS® Anbindung für höchste Wechselgenauigkeit.**
- **Schnelle Grobverstellung durch Verstellen des Drehmeißels.**
- **Gezielte innere Kühlmittelzuführung zur Schneide.**
- **Kleinste Zustellschritte im µm-Bereich, innerhalb des Feinjustierbereichs von 0,25 – 0,6 mm im Ø, abhängig vom Drehbereich.**
- **Die Feinverstellungsschritte betragen pro Teilstrich 0,002 mm im Ø.**
- **Durch hohe Auflösung problemlose Einstellung bzw. Ablesbarkeit ohne Nonius.**

**Hinweis:**

Zusätzliche Schneidenhalter, z. B.: zur Rückwärtsbearbeitung und mit anderen Winkeln = 15°, 30°, 45°, usw. kurzfristig lieferbar.

Wechselbrücke, Schneidenträger und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

**Technische Beschreibung**

Mindest-Ø D <sub>min</sub>	24,8
Feinjustierung im Ø	0,25 mm
Grobverstellweg S	4,5 mm
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25
Schneidenträger	238355 24,8

maximale Drehzahl	40000 min <sup>-1</sup>
Flugkreis Ø D2 Vorwärtsbearbeitung	24,5 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	39,9 mm
Spindelbereich-Ø	24,8 - 33 mm
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

---

## Zubehör

KOMET® Schneidenträger 90° für M03SpeedVorwärts  
Passend für M03 Größe 24,8

238355 24,8