


**KOMET® Feinverstellkopf B301, Ø Dmin: 178mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	238301 178
GTIN	4047109005792
Artikelklasse	24B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.**

Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im Ø über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

**Verwendung:**

**Zum Ausbohren von Ø29,5 bis 199 mm.**

Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

**Hinweis:**

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Spindelbereich: 178 - 199 mm

Auskraglänge L<sub>1</sub>: 90 mm

ABS® Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 100

Einsatz: 238310 70

Klemmschrauben-Set: 249900 SW10/30

**Technische Beschreibung**

Einsatz	238310 70
Spindelbereich	178 - 199 mm
Mindest-Ø D <sub>min</sub>	178

ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	100
Auskraglänge L <sub>1</sub>	90 mm
Klemmschrauben-Set	249900 SW10/30
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

---

## Zubehör

Klemmschrauben-Set DIN 913 10-teilig Antrieb SW10/30	249900 SW10/30
KOMET® Feindreheinsatz M302 Typ 70	238310 70