



## Werkstattwagen inkl. Universal-Werkzeugsortiment, 241-teilig für 7 Schubladen, Typ: 1



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 689500 1      |
| GTIN          | 4067263129516 |
| Artikelklasse | 66H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter Werkstattwagen mit 7 Schubladen. Die Schubladen sind mit einem **241-teiligen HOLEX Universalwerkzeug-Sortiment** bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubenschlüssel, Zangen, Steckschlüssel 1/4 Zoll und 1/2 Zoll, Schlagwerkzeuge, Sicherungsringzangen, Schraubendreher und Ergänzungsartikel. Das Werkzeug der oberen **6 Schubladen** befindet sich in passgenauen, zweifarbigen PE Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet. Das Werkzeug in der untersten Schublade kann lose eingelegt und individuell durch weiteres Werkzeug ergänzt werden.

#### Lieferumfang:

Werkstattwagen mit Vollauszug und 7 Schubladen: 1× Nr. 914705 Gr. 7  
 Messmittel und Zubehör - 22-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 1 Hartschaumeinlage  
 1× Nr. 081437 Gr. BLACK LED-Taschenlampe, mit Batterien  
 1× Nr. 085154 Gr. B Permanentmarker Dura-Ink® 15  
 1× Nr. 096845 Gr. CLEAR Komfort-Schutzbrille  
 1× Nr. 410200 Gr. 150 Messschieber, Nonius 1/20  
 1× Nr. 458800 Gr. HM Gerade Hartmetall-Reißnadel  
 1× Nr. 461805 Gr. 300 Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei, mattiert mit rückseitiger Teilung  
 1× Nr. 462014 Gr. 3 Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung  
 1× Nr. 466200 Gr. 2 Kunststoff-Gliedermaßstab  
 1× Nr. 467436 Gr. 400 Aluminium-Wasserwaage, mit Magnet  
 1× Nr. 844525 Gr. 1F Kabelmesser mit Kunststoffgriff, klappbar

1× Nr. 845010 Gr. 10 Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“  
1× Nr. 845039 Gr. 160 Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff, für 18 mm Klingen  
1× Nr. 452600 Gr. 150X100 Anschlagwinkel, Genauigkeit 2  
Schraubenschlüsselsortiment - 21-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 2 Hartschaumeinlage  
1× Nr. 613950 Gr. 21; 22 Ringmaulschlüssel  
1× Nr. 613960 Gr. 9 Ringmaulschlüssel-Satz  
1× Nr. 614805 Gr. 7; 8; 10; 13; 17 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel  
1× Nr. 622201 Gr. 7; 8; 10; 13 Steckschlüssel mit Heft, lang  
1× Nr. 813961 Gr. 200 Rollgabelschlüssel mit Griffhülle  
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll - 115-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 3 Hartschaumeinlage  
1× Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll  
1× Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, kurz  
1× Nr. 632090 Gr. 1/4 Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer  
1× Nr. 632420 Gr. 50; 100 Verlängerung, 1/4 Zoll  
1× Nr. 633029 Gr. 116 Quergriff, 1/4 Zoll  
1× Nr. 633520 Gr. 1/4 Kardangelenke 1/4 Zoll  
1× Nr. 640190 Gr. 1/2 Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer  
1× Nr. 641020 Gr. 125; 255 Verlängerung, 1/2 Zoll  
1× Nr. 641320 Gr. 295 Quergriff, 1/2 Zoll  
1× Nr. 641620 Gr. 1/2 Kardangelenke, 1/2 Zoll  
1× Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll  
1× Nr. 643220 Gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll  
1× Nr. 675597 Gr. 71 Bits-Sortiment, 71-teilig  
1× Nr. 676566 Gr. 1 Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits, mit Ratsche und Magnet  
1× Nr. 676668 Gr. 60 Schraubendreherhalter mit Magnet für 1/4 Zoll Bits  
1× Nr. 676950 Gr. 4/4 Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft  
Schraubendreher-Sortiment - 32-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 4 Hartschaumeinlage  
1× Nr. 625701 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 Schraubendreher für Torx®  
1× Nr. 627225 Gr. 9 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, vernickelt  
1× Nr. 660701 Gr. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft  
1× Nr. 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5 Schraubendreher für Schlitz, kurz  
1× Nr. 668401 Gr. 0; 1; 2; 3 Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft  
1× Nr. 668471 Gr. 1; 2 Schraubendreher für Phillips, kurz  
Zangen-Sortiment - 12-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 5 Hartschaumeinlage  
1× Nr. 702995 Gr. 180 Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen  
1× Nr. 706145 Gr. 250 Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen  
1× Nr. 713195 Gr. 200 Flachrundzange gerade, blank, mit Griffhüllen  
1× Nr. 713595 Gr. 200 Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen  
1× Nr. 719805 Gr. J1; J2 Innen-Sicherungsringzange, Form C, gerade Backen  
1× Nr. 719905 Gr. A1; A2 Außen-Sicherungsringzange, Form A, gerade Backen  
1× Nr. 725245 Gr. 160 Seitenschneider blank, mit Griffhüllen  
1× Nr. 818305 Klein-Rohrabschneider mit 4 Führungsrollen  
1× Nr. 860351 Gr. 50 Federzwinde  
Schleifmittel- und Schlagwerkzeug-Sortiment - 18-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 6 Hartschaumeinlage

1× Nr. 517420 Gr. 250 Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche  
 1× Nr. 557660 Gr. F Universal-Schleifreiniger  
 1× Nr. 575000 Gr. 4 Draht-Handbürste, Stahldraht glatt 0,35 mm  
 1× Nr. 748000 Gr. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 Splintentreiber mit Führungshülse  
 1× Nr. 750530 Gr. 500 Schlosserhammer mit 3K-Stiel  
 1× Nr. 755500 Gr. A400 Gummihammer schwarz  
 Ergänzungsartikel - 21-teilig: 1× Nr. 081670 Gr. 500 Magnetheber flexibel  
 1× Nr. 115051 Gr. 1-10 HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 mit Kassette  
 1× Nr. 580800 Gr. Metallsägebogen mit Griff, mit Bimetallblatt, 24 Zähne  
 1× Nr. WM0002 Gr. E Spielkarten Schafkopf

**Hinweis:**

**Werkzeug wird lose geliefert. Der Versand des bestückten Werkstattwagens 689500 Gr. 1 ist nur innerhalb der EU möglich.**

## Technische Beschreibung

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Anzahl Schubladen | 7              |
| Produktart        | Werkstattwagen |

## Zubehör

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LED-Taschenlampemit Batterien Farbe BLACK                                                  | 081437 BLACK |
| Magnetheber flexibel Magnet-Zugkraft 500 g                                                 | 081670 500   |
| Permanentmarker Dura-Ink® 15 Schreibfarbe B                                                | 085154 B     |
| Komfort-Schutzbrille Scheibentönung CLEAR                                                  | 096845 CLEAR |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 mit Kassette Typ 1-10                   | 115051 1-10  |
| MessschieberNonius 1/20 Messbereich 150 mm                                                 | 410200 150   |
| Gerade Hartmetall-Reißnadel Typ HM                                                         | 458800 HM    |
| Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfreimattiert mit rückseitiger Teilung Gesamtlänge 300 mm | 461805 300   |
| Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung Bandlänge 3 m                                                 | 462014 3     |
| Kunststoff-Gliedermaßstab Länge 2 m                                                        | 466200 2     |
| Aluminium-Wasserwaagemit Magnet Länge 400 mm                                               | 467436 400   |

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche Länge ohne Angel 250 mm | 517420 250  |
| Universal-Schleifreiniger Typ F                                       | 557660 F    |
| Draht-HandbürsteStahldraht glatt 0,35 mm Anzahl Besatzreihen 4        | 575000 4    |
| Metallsägebogen mit Griffmit Bimetallblatt 24 Zähne                   | 580800      |
| Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm                                | 613950 21   |
| Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm                                | 613950 22   |
| Ringmaulschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 9                             | 613960 9    |
| Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel Schlüsselweite 10 mm            | 614805 10   |
| Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel Schlüsselweite 13 mm            | 614805 13   |
| Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel Schlüsselweite 17 mm            | 614805 17   |
| Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel Schlüsselweite 7 mm             | 614805 7    |
| Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel Schlüsselweite 8 mm             | 614805 8    |
| Steckschlüssel mit Heftlang Schlüsselweite 10 mm                      | 622201 10   |
| Steckschlüssel mit Heftlang Schlüsselweite 13 mm                      | 622201 13   |
| Steckschlüssel mit Heftlang Schlüsselweite 7 mm                       | 622201 7    |
| Steckschlüssel mit Heftlang Schlüsselweite 8 mm                       | 622201 8    |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX10                           | 625701 TX10 |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX15                           | 625701 TX15 |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX20                           | 625701 TX20 |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX25                           | 625701 TX25 |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX6                            | 625701 TX6  |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX7                            | 625701 TX7  |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX8                            | 625701 TX8  |
| Schraubendreher für Torx® Torx®-Profil TX9                            | 625701 TX9  |
|                                                                       | 627225 9    |

6-kant-Winkelschraubendreher-Satzvernickelt Anzahl  
 Schraubendreher 9

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm               | 631020 10  |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm               | 631020 11  |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm               | 631020 13  |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm                | 631020 4   |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm              | 631020 4,5 |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm                | 631020 5   |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm              | 631020 5,5 |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm                | 631020 6   |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm                | 631020 7   |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm                | 631020 8   |
| 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm                | 631020 9   |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 3 mm | 631720 3   |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm | 631720 4   |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm | 631720 5   |
| Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4          | 632090 1/4 |
| Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 100 mm                   | 632420 100 |
| Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm                    | 632420 50  |
| Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm                      | 633029 116 |
| Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4                               | 633520 1/4 |
| Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2          | 640190 1/2 |
| Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 125 mm                   | 641020 125 |
| Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm                   | 641020 255 |
| Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm                      | 641320 295 |
| Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2                              | 641620 1/2 |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm              | 642120 13  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm              | 642120 14  |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm                      | 642120 15  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm                      | 642120 16  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm                      | 642120 17  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm                      | 642120 18  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm                      | 642120 19  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm                      | 642120 21  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm                      | 642120 22  |
| 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm                      | 642120 24  |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm             | 643220 10  |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm             | 643220 12  |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm             | 643220 14  |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 17 mm             | 643220 17  |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm              | 643220 5   |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm              | 643220 6   |
| 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm              | 643220 8   |
| Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 10 mm  | 660701 10  |
| Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 2,5 mm | 660701 2,5 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 3,5 mm | 660701 3,5 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 5,5 mm | 660701 5,5 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 7 mm   | 660701 7   |
| Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 8 mm   | 660701 8   |
| Schraubendreher für Schlitz, kurz Schneidenbreite b 4 mm            | 664201 4   |
| Schraubendreher für Schlitz, kurz Schneidenbreite b 5,5 mm          | 664201 5,5 |
| Schraubendreher für Schlitz, kurz Schneidenbreite b 6,5 mm          | 664201 6,5 |

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft<br>Kreuzschlitzgröße 0              | 668401 0   |
| Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft<br>Kreuzschlitzgröße 1              | 668401 1   |
| Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft<br>Kreuzschlitzgröße 2              | 668401 2   |
| Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft<br>Kreuzschlitzgröße 3              | 668401 3   |
| Schraubendreher für Phillips, kurz Kreuzschlitzgröße 1                          | 668471 1   |
| Schraubendreher für Phillips, kurz Kreuzschlitzgröße 2                          | 668471 2   |
| Bits-Sortiment 71-teilig Anzahl Teile 71                                        | 675597 71  |
| Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit<br>Ratsche und Magnet Typ 1 | 676566 1   |
| Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet<br>Klingenlänge 60 mm        | 676668 60  |
| Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft Typ 4/4                                | 676950 4/4 |
| Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen ganze<br>Länge 180 mm            | 702995 180 |
| Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen ganze<br>Länge 250 mm           | 706145 250 |
| Flachrundzange gerade, blank, mit Griffhüllen ganze Länge<br>200 mm             | 713195 200 |
| Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen ganze<br>Länge 200 mm        | 713595 200 |
| Sicherungsringzange Typ J1                                                      | 719805 J1  |
| Sicherungsringzange Typ J2                                                      | 719805 J2  |
| Sicherungsringzange Typ A1                                                      | 719905 A1  |
| Sicherungsringzange Typ A2                                                      | 719905 A2  |
| Seitenschneider blank, mit Griffhüllen ganze Länge 160<br>mm                    | 725245 160 |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 0,9 mm                              | 748000 0,9 |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 1,4 mm                              | 748000 1,4 |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 1,8 mm                              | 748000 1,8 |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 2,4 mm                 | 748000 2,4  |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 2,8 mm                 | 748000 2,8  |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 3,4 mm                 | 748000 3,4  |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 3,9 mm                 | 748000 3,9  |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 4,9 mm                 | 748000 4,9  |
| Splintentreiber mit Führungshülse Spitzen-Ø 5,9 mm                 | 748000 5,9  |
| Schlosserhammer mit 3K-Stiel Gewicht ohne Stiel 500 g              | 750530 500  |
| Gummihammer schwarz Typ A400                                       | 755500 A400 |
| Rollgabelschlüssel mit Griffhülle ganze Länge 200 mm               | 813961 200  |
| Klein-Rohrabschneider mit 4 Führungsrollen                         | 818305      |
| Kabelmesser mit Kunststoffgriff, klappbar Typ 1F                   | 844525 1F   |
| Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 10         | 845010 10   |
| Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 18 mm ganze Länge 160 mm | 845039 160  |
| Federzwinge Spannweite 50 mm                                       | 860351 50   |
| Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen Anzahl Schubladen 7       | 914705 7    |