



Werkstattwagen inkl. Elektriker-Werkzeugsortiment, 111-teilig für 6 Schubladen, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	689505 1
GTIN	4067263129509
Artikelklasse	66H

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Werkstattwagen mit 7 Schubladen. Die Schubladen sind mit einem **111-teiligen HOLEX Elektriker-Sortiment** bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubenschlüssel, Zangen, Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll, Schraubendreher, Ergänzungsartikel und Werkzeuge zum Abisolieren, Schneiden und Crimpen. Das Werkzeug der oberen **5 Schubladen** befindet sich in passgenauen, zweifarbigem PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet. Die restlichen 2 Schubladen können individuell belegt werden.

Lieferumfang:

Werkstattwagen mit Vollauszug und 7 Schubladen: 1× Nr. 914705 Gr. 7
 Messmittel und Zubehör - 22-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 1 Hartschaumeinlage
 1× Nr. 085154 Gr. B Permanentmarker Dura-Ink® 15
 1× Nr. 096845 Gr. CLEAR Komfort-Schutzbrille
 1× Nr. 410200 Gr. 150 Messschieber, Nonius 1/20
 1× Nr. 452600 Gr. 150X100 Anschlagwinkel, Genauigkeit 2
 1× Nr. 458800 Gr. HM Gerade Hartmetall-Reißnadel
 1× Nr. 461805 Gr. 300 Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei, mattiert mit rückseitiger Teilung
 1× Nr. 462014 Gr. 3 Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung
 1× Nr. 466200 Gr. 2 Kunststoff-Gliedermaßstab
 1× Nr. 467475 Gr. 250 Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet
 1× Nr. 844525 Gr. 1F Kabelmesser mit Kunststoffgriff, klappbar
 1× Nr. 845010 Gr. 10 Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“

1× Nr. 845039 Gr. 160 Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff für 18 mm Klingen
 Schraubenschlüsselsortiment - 22-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 2 Hartschaumeinlage
 1× Nr. 613333 Gr. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 Einmaulschlüssel, vollisoliert
 1× Nr. 614833 Gr. 10; 11; 13; 14; 19; 24 Ratschen-Einringschlüssel, vollisoliert
 1× Nr. 618203 Gr. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 Einringschlüssel, vollisoliert
 1× Nr. 814006 Gr. 200 Rollgabelschlüssel, VDE-isoliert
 Steckschlüssel-Sortiment 3/8 und 1/2 Zoll - 35-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 3 Hartschaumeinlage
 1× Nr. 637681 Gr. 3/8 Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll, mit Auswerfer, vollisoliert
 1× Nr. 637683 Gr. 3/8 Quergriff, 3/8 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 637685 Gr. 125 Verlängerung, 3/8 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 637687 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 637689 Gr. 5; 6; 8 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 643801 Gr. 1/2 Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 643803 Gr. 1/2 Quergriff, 1/2 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 643805 Gr. 125 Verlängerung, 1/2 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 643807 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, vollisoliert
 1× Nr. 643809 Gr. 5; 6; 8; 10 6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zoll, vollisoliert
 Schraubendreher-Sortiment - 21-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 4 Hartschaumeinlage
 1× Nr. 625780 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 Elektriker-Schraubendreher für Torx®, vollisoliert
 1× Nr. 663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, vollisoliert
 1× Nr. 665050 Gr. 3 Einpoliger Phasenprüfer
 1× Nr. 668631 Gr. 0; 1; 2; 3; 4 Elektriker-Schraubendreher für Phillips, vollisoliert
 Ergänzungsartikel - 2-teilig: 1× Nr. 081670 Gr. 500 Magnetheber flexibel
 1× Nr. 473320 Gr. 9917 Multimeter
 1× Nr. WM0002 Gr. E Spielkarten Schafkopf

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert. Der Versand des bestückten Werkstattwagens 689505 Gr. 1 ist nur innerhalb der EU möglich.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	6
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

LED-Taschenlampemit Batterien Farbe BLACK	081437 BLACK
Magnetheber flexibel Magnet-Zugkraft 500 g	081670 500

Permanentmarker Dura-Ink® 15 Schreibfarbe B	085154 B
Komfort-Schutzbrille Scheibentönung CLEAR	096845 CLEAR
MessschieberNonius 1/20 Messbereich 150 mm	410200 150
Gerade Hartmetall-Reißnadel Typ HM	458800 HM
Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfreimattiert mit rückseitiger Teilung Gesamtlänge 300 mm	461805 300
Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung Bandlänge 3 m	462014 3
Kunststoff-Gliedermaßstab Länge 2 m	466200 2
Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet Länge 250 mm	467475 250
Multimeter Gerätetyp 9917	473320 9917
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	613333 10
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 11 mm	613333 11
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	613333 13
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 14 mm	613333 14
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 17 mm	613333 17
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 19 mm	613333 19
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 24 mm	613333 24
Einmaulschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 8 mm	613333 8
Ratschen-Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	614833 10
Ratschen-Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 11 mm	614833 11
Ratschen-Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	614833 13
Ratschen-Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 14 mm	614833 14
Ratschen-Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 19 mm	614833 19
Ratschen-Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 24 mm	614833 24
Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	618203 10
Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	618203 13
Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 14 mm	618203 14
Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 17 mm	618203 17
Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 19 mm	618203 19
Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 24 mm	618203 24

Einringschlüsselvollisoliert Schlüsselweite 8 mm	618203 8
Elektriker-Schraubendreher für Torx®,vollisoliert Torx®-Profil TX10	625780 TX10
Elektriker-Schraubendreher für Torx®,vollisoliert Torx®-Profil TX15	625780 TX15
Elektriker-Schraubendreher für Torx®,vollisoliert Torx®-Profil TX20	625780 TX20
Elektriker-Schraubendreher für Torx®,vollisoliert Torx®-Profil TX25	625780 TX25
Elektriker-Schraubendreher für Torx®,vollisoliert Torx®-Profil TX30	625780 TX30
Elektriker-Schraubendreher für Torx®,vollisoliert Torx®-Profil TX8	625780 TX8
Elektriker-Schraubendreher für Torx®,vollisoliert Torx®-Profil TX9	625780 TX9
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll, mit Auswerfervollisoliert Typ 3/8	637681 3/8
Quergriff, 3/8 Zollvollisoliert Typ 3/8	637683 3/8
Verlängerung, 3/8 Zollvollisoliert ganze Länge 125 mm	637685 125
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	637687 10
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 11 mm	637687 11
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 12 mm	637687 12
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	637687 13
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 14 mm	637687 14
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 15 mm	637687 15
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 16 mm	637687 16
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 17 mm	637687 17
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 18 mm	637687 18
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 19 mm	637687 19
6-kant-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Schlüsselweite 8 mm	637687 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Sechskant 5 mm	637689 5

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Sechskant 6 mm	637689 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zollvollisoliert Sechskant 8 mm	637689 8
Knarre umschaltbar, 1/2 Zollvollisoliert Typ 1/2	643801 1/2
Quergriff, 1/2 Zollvollisoliert Typ 1/2	643803 1/2
Verlängerung, 1/2 Zollvollisoliert ganze Länge 125 mm	643805 125
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	643807 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 11 mm	643807 11
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 12 mm	643807 12
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	643807 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 14 mm	643807 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 16 mm	643807 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 17 mm	643807 17
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 18 mm	643807 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 19 mm	643807 19
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 22 mm	643807 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 24 mm	643807 24
6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zollvollisoliert Sechskant 10 mm	643809 10
6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zollvollisoliert Sechskant 5 mm	643809 5
6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zollvollisoliert Sechskant 6 mm	643809 6
6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zollvollisoliert Sechskant 8 mm	643809 8
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 10 mm	663301 10
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 2,5 mm	663301 2,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 3 mm	663301 3

Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	663301 3,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	663301 4
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	663301 5,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 6,5 mm	663301 6,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 8 mm	663301 8
Einpoliger Phasenprüfer Schneidenbreite 3 mm	665050 3
Elektriker-Schraubendreher für Phillipsvollisoliert Kreuzschlitzgröße 0	668631 0
Elektriker-Schraubendreher für Phillipsvollisoliert Kreuzschlitzgröße 1	668631 1
Elektriker-Schraubendreher für Phillipsvollisoliert Kreuzschlitzgröße 2	668631 2
Elektriker-Schraubendreher für Phillipsvollisoliert Kreuzschlitzgröße 3	668631 3
Elektriker-Schraubendreher für Phillipsvollisoliert Kreuzschlitzgröße 4	668631 4
Zangensortiment 4-teiligVDE-isoliert Anzahl Zangen 4	700121 4
WasserpumpenzangeVDE-Griffhüllen ganze Länge 250 mm	705746 250
Präzisions-Abisolierer, stufenlos verstellbar für Leiter-Ø 016-08 mm	728501 016-08
Crimpzange für Aderendhülsen für Leiterquerschnitt 10 mm ²	729456 10
Kleine Kabelschere ganze Länge 160 mm	730100 160
Elektrikerscheremit 2K-Griff und Drahtschneider ganze Länge 140 mm	768802 140
RollgabelschlüsselVDE-isoliert ganze Länge 200 mm	814006 200
Kabelmesser mit Kunststoffgriff, klappbar Typ 1F	844525 1F
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 10	845010 10

Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 18 mm ganze
Länge 160 mm

845039 160

Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen Anzahl
Schubladen 7

914705 7