

Garant GRIDLINE

ESD-Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe Gehäuse: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972040 900
GTIN	4067263129622
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **Für 100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung von ESD-Workstation Nr. 972010 – 972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017, ESD-Werkbänken Nr. 972150 – 972195.

Lackierung:

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.**
- **Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	800 mm
----------	--------

Tiefe in G	26
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Breite in G	24
Höhe	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Gewicht	23,6 kg
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
-------------------------------------	-------------