

Garant GRIDLINE

## ESD-Schublade, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	972045 150
GTIN	4067263129677
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

#### Passend für:

Alle ESD-Gehäuse 24G.

#### Lackierung:

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.

### Technische Beschreibung

Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutztiefe in G	20
Nutzbreite	500 mm
Nutzhöhe	125 mm
Nutzbreite in G	20
Fronthöhe	150 mm

## Datenblatt

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schublade