

Garant GRIDLINE

**ESD Vario Werkbank mit Gehäuse, Höhe 850 mm, ESD-Platte, 20×20G,
Plattenlänge: 1500/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Arbeitsplatte aus 50 mm volumentleitfähiger Spanplatte. Oberbelag aus leitfähigem HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch. Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lieferumfang:

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Gehäuse und Fußteile lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Erdungsbaustein muss separat bestellt werden.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Höhe	850 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Breite	1500 mm
Serie	vario
Anzahl Schubladen	6
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	972035 100
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	972035 125
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	972035 150
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	972035 200
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	972035 50
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	972035 75
ESD-Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe Gehäuse 800 mm	972040 800
ESD-Arbeitsplatte Plattenlänge 1500 mm	972160 1500
ESD-Fußteil Höhe 800 mm	972180 800
Knotenblech Typ 1	972195 1