

Garant GRIDLINE

ESD-Schublade, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	972045 300
GTIN	4067263129707
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Alle ESD-Gehäuse 24G.

Lackierung:

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	275 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzbreite in G	20
Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Nutztiefe in G	20

Datenblatt

Fronthöhe	300 mm
Nutztiefe	500 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schublade