



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 36mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 36
GTIN	4047109026322
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Auskraglänge L_A : 101 mm

Schaft-Ø D_s : 32 mm

Schaftlänge L_s : 60 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 120508 44-..

Wendeplattenschrauben-Set: 239652 20IP (6,3 Nm)

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Schaft-Ø D_s	32 mm
Nutzlänge L_1	72 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 120508 44-..
Wendeplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	36
Gesamtlänge L	161 mm
Auskraglänge L _A	101 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP