

Garant GRIDLINE

## Fachboden, Fronthöhe: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	935110 25
GTIN	4067263125761
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite. Standardfachboden zum Einhängen.

#### Tragfähigkeit 150 kg.

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

#### Hinweis:

- Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.
- 25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Schubladenregal
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fronthöhe	25 mm
Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Datenblatt

Breite	703 mm
Tiefe	575 mm
Breite in G	26
Tiefe in G	20
Produktart	Fachboden