

Garant GRIDLINE

## Fachboden, Fronthöhe: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	935120 25
GTIN	4067263125778
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite. Standardfachboden zum Einhängen.

#### Tragfähigkeit 150 kg.

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

#### Hinweis:

- Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.
- 25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Fronthöhe	25 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Datenblatt

Breite	953 mm
Tiefe	575 mm
Breite in G	36
Tiefe in G	20
Produktart	Fachboden