

Garant GRIDLINE

**Auszugboden 75 kg, 36×20G, Einbauhöhe: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	930764 75
GTIN	4067263125747
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Auszugboden mit **100% Vollauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten.

**Lieferumfang:**

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Nicht zum Einbau in fahrbare Gehäuse geeignet.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	13,85 kg
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Einbauhöhe	75 mm
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Nutztiefe in G	20
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G
Nutzbreite	900 mm
Nutztiefe	500 mm
Produktart	Auszugboden