

Garant GRIDLINE

Auszugboden 75 kg, 36×24G, Einbauhöhe: 75mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	931364 75
GTIN	4067263125754
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Auszugboden mit **100% Vollauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten.

Lieferumfang:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Nicht zum Einbau in fahrbare Gehäuse geeignet.

Technische Beschreibung

mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Einbauhöhe	75 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Nutztiefe in G	24
Gewicht	17,5 kg
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutzbreite in G	36
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Nutzbreite	900 mm
Nutztiefe	600 mm
Produktart	Auszugboden