

Garant GRIDLINE

Flügeltüren-Satz, Schubladenbreite 26G, Höhe inklusive Rahmen: 1200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	935710 1200
GTIN	4067263130062
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Vorbausatz besteht aus 2 Flügeltüren, 2 Seitenschiene und 2 Anschlagleisten. Die Felder hinter den Flügeltüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Türen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Rahmen-Tiefe	80 mm
Nutzhöhe	1100 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Höhe inklusive Rahmen	1200 mm
Materialstärke	1,2 mm

Datenblatt

Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 26G
Produktart	Flügeltür