

Garant GRIDLINE

## Flügeltüren-Satz, Schubladenbreite 26G, Höhe inklusive Rahmen: 1500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	935710 1500
GTIN	4067263130079
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Vorbausatz besteht aus 2 Flügeltüren, 2 Seitenschienen und 2 Anschlagleisten. Die Felder hinter den Flügeltüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden.

#### Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Türen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Schubladenregal
Nutzhöhe	1400 mm
Rahmen-Tiefe	80 mm
Höhe inklusive Rahmen	1500 mm
Materialstärke	1,2 mm

## Datenblatt

Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 26G
Produktart	Flügeltür