

Garant GRIDLINE

**Auszugboden 75 kg, 26×24G, Einbauhöhe: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931184 75
GTIN	4067263126027
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Auszugboden mit **100% Vollauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten.

**Passend für:**

Beistellschrank 30×28G.

**Lieferumfang:**

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Nicht zum Einbau in fahrbare Gehäuse geeignet.

**Technische Beschreibung**

Einbauhöhe	75 mm
Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Gewicht	13,8 kg
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
mit Schubladen Einzelverriegelung	nein
Nutzbreite in G	26
Materialstärke	1,2 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Nutzbreite	650 mm
Nutztiefe	600 mm
Produktart	Auszugboden