



## Kraftform Kompakt VDE-Sortiment, Anzahl Teile: 18



### Bestelldaten

Bestellnummer	667262 18
GTIN	4013288229991
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kraftform**-Handgriff mit 154 mm langen **Wechselklingen (inklusive Schaltschrankschlüsseln) vollisoliert bis 1000 V** nach **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** und einem Spannungsprüfer (bis 250 V nach VDE 0680/6) in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss und Gürtelschleufe.

#### Vorteil:

„Take it Easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen– **zum einfachen schnellen Finden.**

#### Inhalt:

Schlitz-Klingen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klingen für Phillips: PH1 und PH2

Pozidriv-Klingen: PZ1 und PZ2

Phillips/Schlitz-Klinge (Kombiprofil): PH/S1 und PH/S2 (Kombiprofil)

Pozidriv/Schlitz-Klinge (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)

Vierkant: 8 mm und 1/4 Zoll (89 mm lang)

Dreikant: 9 mm (89 mm lang)

Doppelbart: (89 mm lang)

Spannungsprüfer Nr. 665030: Gr. 3

Kraftform-Handgriff für Wechselklingen Nr. 667411: Gr. 1

### Technische Beschreibung

Anzahl Teile	18
--------------	----

Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Doppelbartschlüssel
Abtriebsprofil	4-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Kombiprofil-Schraubendreher Phillips/Schlitz
Abtriebsprofil	3-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Herstellerbezeichnung	KK VDE 18 Universal 1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kappe drehbar	nein
Produktart	Schraubendreher

---

## Zubehör

Kraftformheft VDE einzeln Typ 1	667411 1
---------------------------------	----------